

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 15/16-16****Données de commande**

N° commande	130041 15/16-16
GTIN	4062406046545
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 16  
Filetage Ø: 23,812 mm  
Longueur totale L: 160 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm  
Carré corps □: 14,5 mm  
Ø perçage: 22,3 mm

**Description technique**

Ø perçage	22,3 mm
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Longueur totale L	160 mm
Nombre de goujures	4
Filets au pouce	16
Filetage Ø	23,812 mm

Profondeur de filetage	59,53 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Carré corps □	14,5 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,588 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	15/16-16 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud