

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 11/16-20**

**Données de commande**

N° commande	130041 11/16-20
GTIN	4062406046309
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 17,462 mm  
 Longueur totale L: 125 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Carré corps □: 11 mm  
 Ø perçage: 16,25 mm

**Description technique**

Longueur totale L	125 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	43,7 mm
Nombre de dents Z	4
Ø perçage	16,25 mm
Carré corps □	11 mm

Pas de filetage	1,27 mm
Norme	DIN 376
Filets au pouce	20
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	17,462 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	11/16-20 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud