

Garant
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.7/8-10

Données de commande

N° commande	130041 1.7/8-10
GTIN	4062406047542
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 10
 Filetage Ø: 47,625 mm
 Longueur totale L: 250 mm
 Ø queue D_s: 36 mm
 Carré corps □: 29 mm
 Ø perçage: 45,3 mm

Description technique

Ø queue D _s	36 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	10
Longueur totale L	250 mm
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	47,625 mm

Norme	DIN 376
Pas de filetage	2,54 mm
Profondeur de filetage	119 mm
Carré corps □	29 mm
Ø perçage	45,3 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1.7/8-10 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud