

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1.1/4-20****Données de commande**

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 130045 1.1/4-20 |
| GTIN | 4062406049089 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 20
Filetage Ø: 31,75 mm
Longueur totale L: 180 mm
Ø queue D_s: 25 mm
Carré corps □: 20 mm
Ø perçage: 30,55 mm

Description technique

| | |
|------------------------|---------|
| Norme | DIN 376 |
| Carré corps □ | 20 mm |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Filets au pouce | 20 |
| Longueur totale L | 180 mm |
| Ø queue D _s | 25 mm |
| Type d'outils | HSS E |

| | |
|------------------------------------|--|
| Filetage Ø | 31,75 mm |
| Profondeur de filetage | 79,38 mm |
| Nombre de goujures | 4 |
| Ø perçage | 30,55 mm |
| Pas de filetage | 1,27 mm |
| Type de filetage | UN |
| Taille de filetage | 1.1/4-20 UN |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes |
| Sens de la coupe | droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |