

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: NO.12-28****Données de commande**

N° commande	130041 NO.12-28
GTIN	4062406045708
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 28
Filetage \varnothing : 5,486 mm
Longueur totale L: 80 mm
 \varnothing queue D_s : 6 mm
Carré corps \square : 4,9 mm
 \varnothing perçage: 4,7 mm

Description technique

Profondeur de filetage	13,7 mm
Filets au pouce	28
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 371
Nombre de goujures	3
Longueur totale L	80 mm
Nombre de dents Z	3

Filetage Ø	5,486 mm
Carré corps □	4,9 mm
Ø queue D _s	6 mm
Ø perçage	4,7 mm
Pas de filetage	0,907 mm
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	12-28 UNF LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud