

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 2-12****Données de commande**

N° commande	130045 2-12
GTIN	4062406049881
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 12  
Filetage Ø: 50,8 mm  
Longueur totale L: 250 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 40 mm  
Carré corps □: 32 mm  
Ø perçage: 48,8 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	127 mm
Carré corps □	32 mm
Pas de filetage	2,117 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Ø perçage	48,8 mm
Filets au pouce	12
Type d'outils	HSS E

Longueur totale L	250 mm
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	50,8 mm
Norme	DIN 376
Type de filetage	UN
Taille de filetage	2-12 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud