Garant

Tarauds machine pour trous borgnes, TiN, Type: 3/4-16

Données de commande

N° commande	130045 3/4-16
GTIN	4062406048617
Classe d'article	10N

Description

Remarque(s):
Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNF
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 16
Filetage ∅: 19,05 mm
Longueur totale L: 125 mm
∅ queue D_s: 14 mm
Carré corps ☐: 11 mm
∅ perçage: 17,5 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	4
Carré corps ☐	11 mm
∅ perçage	17,5 mm
Filets au pouce	16
Filetage ∅	19,05 mm
Pas de filetage	1,588 mm

∅ queue D_s	14 mm
Norme	DIN 376
Nombre de goujures	4
Profondeur de filetage	47,63 mm
Longueur totale L	125 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	3/4-16 UNF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud