

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 13/16-12****Données de commande**

N° commande	130045 13/16-12
GTIN	4062406048679
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 12
Filetage Ø: 20,638 mm
Longueur totale L: 140 mm
Ø queue D_s: 18 mm
Carré corps □: 14,5 mm
Ø perçage: 18,6 mm

Description technique

Longueur totale L	140 mm
Ø queue D _s	18 mm
Pas de filetage	2,117 mm
Type d'outils	HSS E
Filets au pouce	12
Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	4

Profondeur de filetage	51,6 mm
Ø perçage	18,6 mm
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	20,638 mm
Carré corps □	14,5 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	13/16-12 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud