

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1/4-36****Données de commande**

N° commande	130045 1/4-36
GTIN	4062406047993
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 36
Filetage Ø: 6,35 mm
Longueur totale L: 80 mm
Ø queue D_s: 7 mm
Carré corps □: 5,5 mm
Ø perçage: 5,7 mm

Description technique

Filetage Ø	6,35 mm
Pas de filetage	0,706 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	80 mm
Ø queue D _s	7 mm
Profondeur de filetage	15,9 mm
Nombre de dents Z	3

Norme	DIN 371
Carré corps □	5,5 mm
Ø perçage	5,7 mm
Nombre de goujures	3
Filets au pouce	36
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1/4-36 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud