

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1.11/16-20**

**Données de commande**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| N° commande      | 130046 1.11/16-20 |
| GTIN             | 4062406051808     |
| Classe d'article | 10N               |

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 42,86 mm  
 Longueur totale L: 220 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Carré corps □: 29 mm  
 Ø perçage: 41,68 mm

**Description technique**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ø perçage              | 41,68 mm  |
| Nombre de dents Z      | 4         |
| Pas de filetage        | 1,27 mm   |
| Carré corps □          | 29 mm     |
| Profondeur de filetage | 107,15 mm |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 36 mm     |
| Longueur totale L      | 220 mm    |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nombre de goujures                 | 4  |
| Norme                              | DIN 376                                    |
| Filets au pouce                    | 20   |
| Type d'outils                      | HSS E                                      |
| Filetage Ø                         | 42,86 mm                                   |
| Type de filetage                   | UN-LH                                      |
| Taille de filetage                 | 1.11/16-20 UN LH                           |
| Revêtement                         | TiN  |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | C  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes         |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |