

Garant
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1.1/8-16

Données de commande

N° commande	130046 1.1/8-16
GTIN	4062406051211
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 16
 Filetage Ø: 28,575 mm
 Longueur totale L: 180 mm
 Ø queue D_s: 22 mm
 Carré corps □: 18 mm
 Ø perçage: 27,1 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	28,575 mm
Ø perçage	27,1 mm
Profondeur de filetage	71,44 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	22 mm
Pas de filetage	1,588 mm

Nombre de goujures	4
Carré corps □	18 mm
Longueur totale L	180 mm
Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	16
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.1/8-16 UN LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud