

Garant
Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, TiN, MF: M60X0,75

Données de commande

N° commande	130025 M60X0,75
GTIN	4062406030063
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: MF
 Type d'outils: HSS
 Norme: DIN 2184
 Classe de tolérance: ISO 1 4H
 Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
 Classe de tolérance: ISO 2 6H
 Pas de filetage: 0,75 mm
 Longueur totale L: 160 mm
 Ø queue D_s: 45 mm
 Carré corps □: 35 mm
 Ø perçage: 59,25 mm

Description technique

Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G

Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,10
Profondeur de filetage	90 mm
Carré corps □	35 mm
Nombre de dents Z	6
Ø queue D _s	45 mm
Nombre de goujures	6
Ø perçage	59,25 mm
Norme	DIN 2184
Pas de filetage	0,75 mm
Longueur totale L	160 mm
Filetage Ø	60 mm
Type d'outils	HSS
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M60×0,75
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud