

Garant
Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, non revêtu, Type: 2.5/8-20

Données de commande

N° commande	130050 2.5/8-20
GTIN	4062406052430
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN
 Type d'outils: HSS
 Filets au pouce: 20
 Filetage Ø: 66,675 mm
 Longueur totale L: 160 mm
 Ø queue D_s: 50 mm
 Carré corps □: 39 mm
 Ø perçage: 65,47 mm

Description technique

Ø queue D _s	50 mm
Nombre de dents Z	6
Filetage Ø	66,675 mm
Filets au pouce	20
Type d'outils	HSS
Ø perçage	65,47 mm
Pas de filetage	1,27 mm

Nombre de goujures	6
Profondeur de filetage	100 mm
Longueur totale L	160 mm
Carré corps □	39 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	2.5/8-20 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud