

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN, MF: M60X5,5****Données de commande**

N° commande	130026 M60X5,5
GTIN	4062406032340
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: M-LH  
Type d'outils: HSS  
Norme: DIN 2184  
Classe de tolérance: ISO 1 4H  
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX  
Classe de tolérance: ISO 2 6H  
Pas de filetage: 5,5 mm  
Longueur totale L: 160 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 45 mm  
Carré corps □: 35 mm  
Ø perçage: 54,5 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	6
Profondeur de filetage	90 mm
Ø perçage	54,5 mm
Nombre de goujures	6
Pas de filetage	5,5 mm

Type d'outils	HSS
Carré corps <input type="checkbox"/>	35 mm
Longueur totale L	160 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	45 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,10
Filetage Ø	60 mm
Norme	DIN 2184
Type de filetage	M-LH
Taille de filetage	M60×5,5
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes

Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud