

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN,  
Type: 2.1/4-8**

## Données de commande

N° commande	130056 2.1/4-8
GTIN	4062406055660
Classe d'article	10N

## Description

**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UN-LH

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 8

Filetage Ø: 57,15 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 45 mm

Carré corps □: 35 mm

Ø perçage: 54,1 mm

## Description technique

Ø perçage	54,1 mm
Nombre de goujures	6
Type d'outils	HSS
Nombre de dents Z	6
Carré corps □	35 mm
Filetage Ø	57,15 mm
Pas de filetage	3,175 mm

Profondeur de filetage	85,73 mm
Filets au pouce	8
Longueur totale L	160 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	45 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	2.1/4-8 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud