

Garant
Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, TiN, Type: 5-12

Données de commande

N° commande	130055 5-12
GTIN	4062406055530
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN
 Type d'outils: HSS
 Filets au pouce: 12
 Filetage Ø: 127 mm
 Longueur totale L: 180 mm
 Ø queue D_s: 56 mm
 Carré corps □: 44 mm
 Ø perçage: 125 mm

Description technique

Nombre de goujures	12
Ø perçage	125 mm
Longueur totale L	180 mm
Carré corps □	44 mm
Nombre de dents Z	12
Type d'outils	HSS
Filetage Ø	127 mm
Ø queue D _s	56 mm

Profondeur de filetage	190,5 mm
Pas de filetage	2,1 mm
Filets au pouce	12
Type de filetage	UN
Taille de filetage	5-12 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud