

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN,  
Type: 3.5/8-16****Données de commande**

N° commande	130056 3.5/8-16
GTIN	4062406056254
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS  
Filets au pouce: 16  
Filetage  $\varnothing$ : 92,075 mm  
Longueur totale L: 180 mm  
 $\varnothing$  queue  $D_s$ : 56 mm  
Carré corps  $\square$ : 44 mm  
 $\varnothing$  perçage: 90,55 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	10
Filets au pouce	16
$\varnothing$ queue $D_s$	56 mm
Type d'outils	HSS
Nombre de goujures	10
Profondeur de filetage	138,11 mm
Longueur totale L	180 mm

Carré corps □	44 mm
Ø perçage	90,55 mm
Pas de filetage	1,588 mm
Filetage Ø	92,075 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	3.5/8-16 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud