

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 2.1/4-10****Données de commande**

N° commande	130051 2.1/4-10
GTIN	4062406053390
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS
Filets au pouce: 10
Filetage \varnothing : 57,15 mm
Longueur totale L: 160 mm
 \varnothing queue D_s : 45 mm
Carré corps \square : 35 mm
 \varnothing perçage: 54,75 mm

Description technique

Longueur totale L	160 mm
Nombre de goujures	6
\varnothing queue D_s	45 mm
Profondeur de filetage	85,73 mm
Filets au pouce	10
Nombre de dents Z	6
Pas de filetage	2,54 mm

Type d'outils	HSS
Carré corps □	35 mm
Ø perçage	54,75 mm
Filetage Ø	57,15 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	2.1/4-10 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud