

Garant**Support pour queues Weldon, cylindrique, étroit, Ø serrage D1: 16mm****Données de commande**

N° commande	300415 16
GTIN	4045197701831
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et une vis pour le serrage de l'outil. Trou débouchant Ø6 mm pour **arrosage interne** disponible.

Exécution:

Exécution vis de serrage: M14 x 1 – SKT 5

Avantage(s):

Encombrement réduit grâce à la construction compacte et variation des longueurs de serrage.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Livraison:

Avec vis de serrage 300416.

Description technique

Longueur totale L	156 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
L ₁	100 mm
Ø D ₂	26 mm
Ø ext. D	25 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 45°étanche Pour cône 30	308760 30
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Vis de serrage pour micro-support de serrage Taille de filetage M14	300416 M14
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40

TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 30	308610 30
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tirette 45°étanche Pour cône 30	308765 30
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 60°étanche Pour cône 30	308785 30