



Jeu de pinces de serrage ER HP (4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 mm) 430 E, ER 25



Données de commande

N° commande	309393
GTIN	2050001766540
Classe d'article	39Y

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour :

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Précision de concentricité: $\leq 2 \mu\text{m}$

Description technique

Support	ER 25
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	$\leq 2 \mu\text{m}$

Type de produit

Pince de serrage