

FAHRION®
PRAZISION
Pince de serrage ER HP avec joint, ER 40, Ø serrage nominal d: 10 mm

Données de commande

N° commande	309380 10
GTIN	2050001767516
Classe d'article	33F

Description
Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour :

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**

- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 100 bars). **Similaire** ISO 15488-A.

Précision de concentricité: $\leq 2 \mu\text{m}$

Longueur totale L: 46 mm

Description technique

Ø serrage nominal d	10 mm
Support	ER 40

Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	$\leq 2 \mu\text{m}$
Type	471 E
Ø ext. D	40,7 mm
Longueur totale L	46 mm
Type de produit	Spannzange