

**Garant****CDCT S40104, Nuance: HB7410**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 268540 HB7410 |
| GTIN             | 4062406057466 |
| Classe d'article | 211           |

## Description

CDCT S40104 HB7410 Nuance: HB7410

Brise-copeaux: TIS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

Avance f: 0,05 - 0,23 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 40 - 90 m/min

## Description technique

|   |                   |
|---|-------------------|
| Classement finition/ébauche                   | Finition          |
| Condition de coupe                            | Continue          |
| Avance f                                      | 0,05 - 0,23 mm/tr |
| Type d'outils                                 | Carbure           |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,05 - 0,23 mm    |
| Brise-copeaux                                 | TIS               |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 40 - 90 m/min     |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Application principale      | TI                      |
| Rayon d'angle               | 0,4 mm                  |
| Nuance                      | HB7410                  |
| Revêtement                  | TiN                     |
| Code ISO plaquette          | CDCT S40104             |
| Nombre de changements/dents | 2                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |