

Garant**GPCT S50102, Nuance: HB7410**

Données de commande

N° commande	268560 HB7410
GTIN	4062406057534
Classe d'article	211

Description

GPCT S50102 HB7410 Nuance: HB7410

Brise-copeaux: TIS

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,35 mm

Avance f: 0,05 - 0,23 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 90 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 90 m/min
Brise-copeaux	TIS
Nuance	HB7410
Application principale	Ti
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,2 mm

Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,35 mm
Avance f	0,05 - 0,23 mm/tr
Revêtement	TiN
Code ISO plaquette	GPCT S50102
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage