

Garant**GCCT 060202, Nuance: HU7310**

Données de commande

N° commande	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Classe d'article	211

Description

GCCT 060202 HU7310 Nuance: HU7310

Brise-copeaux: AF

Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,6 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 300 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	AF
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,6 mm
Application principale	N
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Nuance	HU7310

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 300 m/min
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	GCCT 060202
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage