

Garant
GCCT 060202, Nuance: HB7125-1


Données de commande

N° commande	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Classe d'article	211

Description

GCCT 060202 HB7125-1 Nuance: HB7125-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,35 mm

Avance f: 0,05 - 0,23 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 140 m/min

Description technique

Application principale	M
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7125-1
Brise-copeaux	VS
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,23 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 140 m/min
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,35 mm
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	GCCT 060202
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage