

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs, ER 40, Ø serrage nominal d: 20 mm****Données de commande**

N° commande	309381 20
GTIN	2050001767011
Classe d'article	33F

**Description****Exécution:**

**Concentricité du système** et répétabilité de **3 µm** (3xD, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

**Protection anticorrosion** : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

**Avantage(s):**

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

**Adapté(s) pour :**

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

**Remarque(s):**

- Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**

- Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 100 bars) et **gicleurs**. **Similaire ISO 15488-A.**

Précision de concentricité:  $\leq 2 \mu\text{m}$

Longueur totale L: 46 mm

**Description technique**

Ø serrage nominal d	20 mm
---------------------	-------

Support	ER 40
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	$\leq 2 \mu\text{m}$
Type	471 E
$\varnothing$ ext. D	40,7 mm
Longueur totale L	46 mm
Type de produit	Spannzange