

Garant
Fraise à surfacer à 43° Octo, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 125/8mm

Données de commande

N° commande	213300 125/8
GTIN	4045197702043
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Fraises à surfacer à 43° avec max. 8 arêtes utilisables par plaquette.

Utilisation:

La géométrie fortement positive permet d'obtenir un très bon état de surface. Fraise à surfacer à coupe douce.

Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser toutes les **8 arêtes**, la plaquette réversible doit **toujours être tournée dans le sens indiqué**.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Longueur totale L_{tot}	63 mm

Ø ext. max. D_{max}	134 mm
Ø dents D_c	125 mm
Ø fixation	40 mm
Plaquette adaptée	OF.. 050405
Nombre de dents Z	8
Angle d'attaque κ	43 degré
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	43 degré
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219808
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP