

Garant**CCGT 030102, Nuance: HB7125-1**

Données de commande

N° commande	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Classe d'article	211

Description

CCGT 030102 HB7125-1 Nuance: HB7125-1

Brise-copeaux: VF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avance f: 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Description technique

Nuance	HB7125-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,2 mm
Application principale	M
Type d'outils	Carbure

Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	VF
Code ISO plaquette	CCGT 030102
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage