

Garant**CNMG 09T308, Nuance: HB7210-1****Données de commande**

N° commande	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T308 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,4 - 6,5 mmAvance f : 0,3 - 0,7 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 450 m/min**Description technique**

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 450 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,4 - 6,5 mm
Brise-copeaux	GM
Nuance	HB7210-1
Rayon d'angle	0,8 mm

Avance f	0,3 - 0,7 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Application principale	K
Classement finition/ébauche	Ebauche
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage