


Garant**CNMG 09T304, Nuance: HB7210-1****Données de commande**

N° commande	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T304 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,4 - 6,5 mm

Avance f: 0,3 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 450 m/min**Description technique**

Nuance	HB7210-1
Brise-copeaux	GM
Avance f	0,3 - 0,7 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 450 m/min
Prof. coupe a_p	0,4 - 6,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	K
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage