

**Garant**
**CNMG 120408, Nuance: HB7210-1**


## Données de commande

N° commande	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 120408 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GG

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm

 Avance  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 450 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Brise-copeaux	GG
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 450 m/min
Application principale	K
Avance $f$	0,32 - 0,8 mm/tr

Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7210-1
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage