

Garant**DNMG 150608, Nuance: HB7210-1**

Données de commande

N° commande	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150608 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GG

Prof. coupe a_p : 0,4 - 6,5 mm

Avance f: 0,32 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 450 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,4 - 6,5 mm
Application principale	K
Nuance	HB7210-1
Avance f	0,32 - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 450 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	GG
Classement finition/ébauche	Ebauche
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage