

**CNMG 160612, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Classe d'article	25E

**Description**

CNMG 160612 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PH

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 10 mm

Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	1 - 10 mm
Application principale	P
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Brise-copeaux	PH
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Nuance	CA025P
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage