


CNMG 120412, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120412 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PH

Prof. coupe a_p : 1 - 10 mm

Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Application principale	P
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1,2 mm

Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Brise-copeaux	PH
Nuance	CA025P
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage