



## Fraise grande avance MFH mini, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 40/5mm



### Données de commande

N° commande	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Classe d'article	250

### Description technique

Filetage attachement M	M16
Perçage par interpolation Ø D <sub>min</sub>	73 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	40 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm
Angle de plongée oblique α <sub>max</sub>	0,55 degré
Nombre de dents Z	5
Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	1 mm
Perçage par interpolation Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Longueur de plongée oblique L pour α <sub>max</sub>	31,3 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Arrosage interne	oui

Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------