



Fraise grande avance MFH mini, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 42/5mm



Données de commande

N° commande	221960 42/5
GTIN	2050002058750
Classe d'article	250

Description

Fraise grande avance MFH mini 42/5 mm Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 5

Ø D₃: 35 mm

Profondeur de coupe max. a_{p max}: 1 mm

Longueur totale L_{tot}: 40 mm

Filetage attachement M: M16

Perçage par interpolation Ø D_{min}: 77 mm

Description technique

Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	33,3 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	77 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	1 mm
Ø dents D _c	42 mm
Nombre de dents Z	5
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Ø D ₃	35 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	0,52 degré

Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Arrosage interne	oui
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Filetage attachement M	M16
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	82 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------