



## Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 52/5mm



### Données de commande

N° commande	221965 52/5
GTIN	2050002058781
Classe d'article	250

### Description

Fraise grande avance MFH mini 52/5 mm Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 5

Ø D<sub>3</sub>: 45 mm

Profondeur de coupe max. a<sub>p max</sub>: 1 mm

Longueur totale L<sub>tot</sub>: 40 mm

Ø fixation: 22 mm

Perçage par interpolation Ø D<sub>min</sub>: 97 mm

### Description technique

Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm
Longueur de plongée oblique L pour α <sub>max</sub>	43,3 mm
Arrosage interne	oui
Ø dents D <sub>c</sub>	52 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	1 mm

Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,4 degré
Ø fixation	22 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	5
Perçage par interpolation Ø $D_{\min}$	97 mm
Ø $D_3$	45 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$	102 mm
Angle d'attaque $\kappa$	15 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------