


CNMM 190612, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Classe d'article	25E

Description

CNMM 190612 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PX

Prof. coupe a_p : 1 - 11 mm

Avance f : 0,25 - 0,9 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Nuance	CA025P
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	1,2 mm
Brise-copeaux	PX
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min

Type d'outils	Carbure
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMM 190612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage