


CNMM 160608, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250496 CA025P
GTIN	4960664863778
Classe d'article	25E

Description

CNMM 160608 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PX

Prof. coupe a_p : 1 - 11 mm

Avance f : 0,25 - 0,9 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PX

Nuance	CA025P
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Application principale	P
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMM 160608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage