


**DNMG 150604, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Classe d'article	25E

**Description**

DNMG 150604 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 105 - 435 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Nuance	CA025P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	105 - 435 m/min
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage