


CNMM 190616, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Classe d'article	25E

Description

CNMM 190616 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PX

Prof. coupe a_p : 1 - 11 mm

Avance f: 0,25 - 0,9 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Nuance	CA025P
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Application principale	P
Rayon d'angle	1,6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min

Brise-copeaux	PX
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMM 190616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage