


DNMG 150608, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150608 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 105 - 435 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PQ
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	105 - 435 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr

Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA025P
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage