


DNMG 150604, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150604 CA025P Nuance: CA025P
 Brise-copeaux: PS
 Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm
 Avance f : 0,15 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Nuance	CA025P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	PS

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe a _p	1 - 4 mm
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage