


SNMG 120404, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Classe d'article	25E

Description

SNMG 120404 CA025P Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 105 - 435 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Nuance	CA025P
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	PQ

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	105 - 435 m/min
Type d'outils	Carbure
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage