

**TNMG 160404, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	105 - 435 m/min
Type d'outils	Carbure
Nuance	CA025P
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	TNMG 160404

Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage