


TNMG 160408, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Classe d'article	25E

Description

TNMG 160408 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f : 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 105 - 435 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	PQ
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	105 - 435 m/min
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA025P
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage