


TNMG 220408, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Classe d'article	25E

Description

TNMG 220408 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 4,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Nuance	CA025P
Brise-copeaux	PS
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Prof. coupe a_p	1 - 4,5 mm
Type d'outils	Carbure

Application principale	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	TNMG 220408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage