

**TNMG 220404, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Classe d'article	25E

Description

TNMG 220404 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 4,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Prof. coupe a_p	1 - 4,5 mm
Nuance	CA025P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min

Brise-copeaux	PS
Classement finition/ébauche	Ebauche
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	TNMG 220404
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage