

**TNMG 160404, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	1 - 4,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	PS
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche
Application principale	P
Nuance	CA025P
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	TNMG 160404

Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage