


**WNMG 080408 Wiper, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Classe d'article	25E

**Description**

WNMG 080408 Wiper CA025P Nuance: CA025P  
 Brise-copeaux: WQ  
 Tolérance: M  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
 Avance f: 0,15 - 0,6 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	WQ
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche

Prof. coupe $a_p$	1 - 3,8 mm
Nuance	CA025P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage